




# Clear Dry Classic HØJKONCENTRERET AFSPÆNDINGSMIDDEL TIL BLØDT OG MIDDELHÅRDT VAND

- **CLEAN** - Fantastiske resultater især i blødt og middelhårdt vand. Kan anvendes til alt service. I kombination med Ecolab maskinopvaskemiddel garanteres et skinnende rent resultat.
- **SAFE** - En optimal befugtning af overfladen sikrer hurtig tørring af servicen uden at efterlade fugt, hvilket minimerer risikoen for bakteriel vækst.
- **EFFICIENT** - En specielt udviklet skumhæmmende formel øger den mekaniske funktion i opvaskeprocessen og maskinens effektivitet. Den højt koncentrerede formel giver omkostningsbesparelser og minimerer forbrug af både tid og opbevaringsplads.



## BRUGERVEJLEDNING



### Anvendes med Ecolab doseringsenhed

Din Ecolab konsulent justerer doseringsenheden efter dine specifikke rengøringsbehov.

- 1 Se hygiejneplanen og produktetiketten for detaljeret brugervejledning.
- 2 Anvend den påkrævede beskyttelse ved direkte kontakt med produktet.
- 3 Hvis alarmen lyder - stop maskinen
- 4 Tag sugelansen op. Skru låget af den nye dunk, sæt sugelansen i den nye dunk og placer dunken i holderen.

Såfremt alarm ved tom emballage ikke er installeret, bør emballagen kontrolleres dagligt og udskiftes når den er ved at være tom.

## INFORMATION

Kun til professionelt brug

Anvendes med Ecolab doseringsenhed.

## SIKKERHED

**Må ikke blandes med andre produkter!**

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner se produktetiketten og sikkerhedsdatabladet.

Sikkerhedsdatabladet til professionelle brugere kan rekvireres.

## OPBEVARING

Opbevares mellem 0 og 40°C i original tillukket emballage.

## EMBALLAGE

2 x 5 L

20 kg